

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS



Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...50 °C
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...50 °C
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Kabel spoja Y


YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS

Mehanički podaci		
Težina	[g]	120,8
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 1 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utikač	
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm	



Priključak





Kabel spoja Y

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);
Brtna: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

