


## Kabel spoja Y

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS



## Primjena

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane               |
| Bez silikona     | da                                                            |

## Električni podaci

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                           |      |                             |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                       | [°C] | -25...80                    |
| Napomena o temperaturi okoline            |      | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna)            | [°C] | 5...80                      |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |      | cULus: ...50 °C             |
| Zaštita                                   |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| Težina                      | [g] | 74,2                           |
| Materijal ulivenog tijela   |     | PVC                            |
| Zaporna matica materijala   |     | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
| Materijal za brtvljenje     |     | EPDM                           |
| Broj ulaza razdjelne kutije |     | 2                              |
| Primjeren za povlačni lanac |     | da                             |



## Kabel spoja Y

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);

Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

## Priključak





## Kabel spoja Y

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);  
Brтва: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

