

EVT361



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH030VAS0015E03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	522,5
--------	-----	-------



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH030VAS0015E03

Dimenzije	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materijali	kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 15 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo