


# EVT371



## Spojni kabel

VDOGH040VAS0001E04STAH040VAS



| Primjena                                                        |      |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                                                |      | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena                                                        |      | higijenska i vlažna područja u industriji hrane               |
| Bez silikona                                                    |      | da                                                            |
| Električni podaci                                               |      |                                                               |
| Radni napon                                                     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                           |
| Zaštitna klasa                                                  |      | II                                                            |
| Maks. ukupno strujno opterećenje                                | [A]  | 4                                                             |
| Radni uvjeti                                                    |      |                                                               |
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...100                                                     |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...50                                                  |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | 5...100                                                       |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...50                                                  |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                                                      |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                                                      |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                           |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                   |
| Mehanički podaci                                                |      |                                                               |
| Težina                                                          | [g]  | 71,6                                                          |



## Spojni kabel

VDOGH040VAS0001E04STAH040VAS

|                             |                                      |                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije [mm]              | 30,5 x 15,5 x 36,5                   |                                                                     |
| Materijali                  | kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM |                                                                     |
| Zaporna matica materijala   | nehrđajući čelik (1,4404/316L)       |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                   |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elasticno gibljivost              | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta                      | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                       | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoća                     | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak





## Spojni kabel

VDOGH040VAS0001E04STAH040VAS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

