

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0010G04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...50
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	479,5
Dimenzije [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materijali	kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0010G04

Primjeren za povlačni lanac	da								
Primjeren za povlačni lanac	<table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>> 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s	Ciklus gibajna	> 1 Mio.	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x								
Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s								
Ciklus gibajna	> 1 Mio.								
Torzijska trdoca	± 180 °/m								

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,2 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo