

## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050VAS0002G05



## Primjena

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane                               |
| Bez silikona     | da                                                                            |

## Električni podaci

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                         | < 30 AC / < 36 DC |
| Zaštitna klasa                          | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A]    | 4                 |
| Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...100                   |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | 5...100                     |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...50 °C             |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Težina [g]                | 114,1                                |
| Dimenzije [mm]            | 15,5 x 15,5 x 45                     |
| Materijali                | kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM |
| Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L)       |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050VAS0002G05

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | da                      |                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupka         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5,2 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| GY = | Sivo        |
| WH = | Bijelo      |