


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043SCS0010T04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	primjene u zavarivanju
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	20027
---------------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	346
------------	-----



Spojnik kabel s utičnicom

ADOAH043SCS0010T04

Dimenzije	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materijali	kućište: TPU crno transparentno; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, uređaj protiv prskanja	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo