


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050SCS0010T05



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	primjene u zavarivanju
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH050SCS0010T05

Mehanički podaci		
Težina	[g]	382,6
Dimenzije	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, uređaj protiv prskanja	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 5,1 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm




Priključak	
	1 BN 2 WH 3 BU 4 BK 5 GY
BK = Boje žica : BN = crno BU = Smeđe GY = Plavo WH = Sivo Bijelo	



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050SCS0010T05

dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]