


Spojni kabel s utikačem

ASTGH050SCS0002T05



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	primjene u zavarivanju
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75 °C
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75 °C
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Spojni kabel s utikačem


ASTGH050SCS0002T05

Mehanički podaci		
Težina	[g]	93,6
Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, uređaj protiv prskanja
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 5,1 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
GY =	Plavo
WH =	Sivo
	Bijelo



Spojni kabel s utikačem

ASTGH050SCS0002T05

dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]