




## Spojni kabel

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | primjene u zavarivanju                                                      |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                      | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                       | II         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4          |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...75                |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...75                |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testovi / odobrenja

|               |       |
|---------------|-------|
| MTTF [godina] | 20027 |
|---------------|-------|

## Mehanički podaci

|            |       |
|------------|-------|
| Težina [g] | 159,7 |
|------------|-------|



Spojni kabel

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije                   | [mm]                    | 30,5 x 15,5 x 36,5                                               |
| Materijal ulivenog tijela   |                         | TPU                                                              |
| Zaporna matica materijala   |                         | Mjed, uređaj protiv prskanja                                     |
| Materijal za brtvljenje     |                         | FKM                                                              |
| Primjeren za povlačni lanac |                         | da                                                               |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 2 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 2 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

Opaske

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Opaske             | s dva držača naljepnica duga 30 mm |
| Količina pakiranja | 1 kom.                             |

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 3 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Priključak





## Spojni kabel

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

