



Spojni kabel

VDOGF040SCS01,5T04STGH040SCS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena		primjene u zavarivanju
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	66,3
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, uređaj protiv prskanja
Primjeren za povlačni lanac		da



Spojni kabel

VDOGF040SCS01,5T04STGH040SCS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Opaske	bez držača naljepnica
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 4,5 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

