



Spojni kabel

VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena		primjene u zavarivanju
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75 °C
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	96



Spojni kabel

VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS


Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, uređaj protiv prskanja	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Opaske	s dva držača naljepnica duga 30 mm
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, Narančasto, Ø 5,1 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Spojni kabel


VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



dijagrami i grafikoni

Smanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]