


Spojni kabel s utikačem

ASTGH040SCS0005T04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	primjene u zavarivanju
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	177,3
------------	-------



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040SCS0005T04

Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, uređaj protiv prskanja	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo




Spojni kabel s utikačem

ASTGH040SCS0005T04

dijagrami i grafikoni

karakteristična linija za
podopterećenje



Smanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]