


Spojni kabel za spajanje sigurnosnih rasvjetnih zavjesa

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	Za spajanje sigurnosnih rasvjetnih zavjesa / sigurnosnih rasvjetnih rešetki pomoću OSSD-a, za predajnike
Primjena	konfigurirano za „veliki domet”
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 36 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	44,7
Materijali		TPU Narančasto; PA
Materijal ulivenog tijela		TPU / PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel za spajanje sigurnosnih rasvjetnih zavjesa


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Električni priključak


Kabel: 0,1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PA, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PA, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

