


Komplet krakova za prigušivanje

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 utikač Plavo
2 utikač Crveno
T predajnik
R prijamnik



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
---------------	---------------------

Primjena

Dizajn	poprečno prigušivanje s dva senzora blokade jednosmjernog svjetla
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	120; (predajnik: 60; prijamnik: 60)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	940

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno; (programabilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da




Komplet krakova za prigušivanje

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Domet nadzora		
Doseg	[m]	< 2,5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...55
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	3000
Materijali		Aluminij; polipropilen
Optički materijal		polikarbonatni ABS
Opaske		
Količina pakiranja		4 kom.

Električni priključak - predajnik 1

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo



Priključak




2 IN Sync A

Komplet krakova za prigušivanje


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Električni priključak - predajnik 2

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno



Priključak




2 IN

Sync B

Električni priključak - prijamnik 1


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo



Komplet krakova za prigušivanje

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Priključak




4 OUT


Sklopni izlaz

Električni priključak - prijamnik 2

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno



Priključak



4 OUT

Sklopni izlaz