


Komplet krakova za prigušivanje

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
---------------	---------------------

Primjena

Dizajn	sekvencijsko prigušivanje s četiri paralelne svjetlosne pregrade višesmjernog svjetla
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	60
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	940

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	0,5



Komplet krakova za prigušivanje

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg	[m]	< 3,5
-------	-----	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...55
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanički podaci

Težina	[g]	4295
Materijali		Aluminij; polipropilen
Optički materijal		polikarbonatni ABS

Prikazi / radni elementi


Prikaz	predajnik	LED, Žuto
	prijamnik	LED, zeleno / crveno

Opaske


Količina pakiranja		4 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - predajnik 1

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo



Priključak



2 IN Sync A

Komplet krakova za prigušivanje


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Električni priključak - predajnik 2

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno



Priključak




2 IN

Sync B

Električni priključak - prijamnik 1


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo



Komplet krakova za prigušivanje

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Priključak




4 OUT 1 Sklopni izlaz
2 OUT 2 Sklopni izlaz

Električni priključak - prijamnik 2

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno



Priključak



4 OUT 3 Sklopni izlaz
2 OUT 4 Sklopni izlaz