# IB5134


## Induktivni sensor

IB-3020-APKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IB5068

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Značajke proizvoda** | | |
| Električna izvedba | | PNP |
| Izlazna funkcija | | normalno zatvoreno |
| Razmak prekapčanja | [mm] | 20 |
| Kućište | | Cilindrično |
| Dimenzije | [mm] | Ø 34 / L = 82 |
| **Električni podaci** | | |
| Radni napon | [V] | 10...36 DC |
| Potrošnja struje | [mA] | 15;  (24 V) |
| Zaštitna klasa | | II |
| Zaštita od obrnutog polariteta | | da |
| **Izlazi** | | |
| Električna izvedba | | PNP |
| Izlazna funkcija | | normalno zatvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC | [V] | 2,5 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC | [mA] | 250 |
| Frekvencija prekapčanja DC | [Hz] | 60 |
| Zaštita od kratkog spoja | | da |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja | | impulsno |
| Zaštita od preopterećenja | | da |
| **Domet nadzora** | | |
| Razmak prekapčanja | [mm] | 20 |
| Stvarno osjetilno područje Sr | [mm] | 20 ± 10 % |
| Radni razmak | [mm] | 0...16,2 |

# IB5134


## Induktivni sensor

IB-3020-APKG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Točnost / odstupanja** | | | |
| Čimbenik ispravka | | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 | |
| Histereza | [% od Sr] | 1...15 | |
| Drift sklopne točke | [% od Sr] | -10...10 | |
| **Radni uvjeti** | | | |
| Temperatura okoline | [°C] | -25...80 | |
| Zaštita | | IP 67 | |
| **Testovi / odobrenja** | | | |
| EMC | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | Razred B |
| **Mehanički podaci** | | | |
| Kućište | | Cilindrično | |
| Način ugradnje | | neizravno ugradivo | |
| Dimenzije | [mm] | Ø 34 / L = 82 | |
| Materijali | | PBT | |
| **Prikazi / radni elementi** | | | |
| Prikaz | | Status prekapčanja | 1 x LED, Crveno |
| **Dodatna oprema** | | | |
| Isporuka obuhvata | | Stezaljke za pričvršćivanje: 1 | |
| **Opaske** | | | |
| Količina pakiranja | | 1 kom. | |
| **Električni priključak** | | | |

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak




| | |
|---|---|
| | Boje žica : |
| BN = | Smeđe |
| BU = | Plavo |
| BK = | crno |