


Induktivni senzor sučelja AS

IBE2020-ASI

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	AS-i
Razmak prekapčanja [mm]	20
Kućište	Cilindrično
Dimenzije [mm]	Ø 34 / L = 98

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	20
-------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i [hex]	1
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	1
Certifikat AS-i	02701



Induktivni senzor sučelja AS

IBE2020-ASI

Mehanički podaci

Kućište	Cilindrično
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	Ø 34 / L = 98
Materijali	PBT; završna kapica: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno kvar na žici svitka senzora, kratki spoj na svitku senzora Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Stezaljke za pričvršćivanje: 1
-------------------	--------------------------------

Opaske

Opaske	osigurani raspon: oko 10...80 % Sn
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²

Priključak

