


Induktivni sensor

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Razmak prekapčanja [mm]	50
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	92 x 80 x 40

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	20; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	70
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	50
-------------------------	----



Induktivni sensor

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Radni razmak	[mm]	0...40,5; (izravno ugrađeno s blagim čelikom (ST37))
--------------	------	--

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,85 / Mjed: 0,48 / Aluminij: 0,46 / Bakar: 0,38
Histereza	[% od Sr] 3...20
Drift sklopne točke	[% od Sr] -15...15

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C] -25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF	[godina] 1162

Mehanički podaci

Težina	[g] 423
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	izravno ugrađivo
Vrsta montaže	vodilica; (TH35 (EN 60715))
Dimenzije	[mm] 92 x 80 x 40
Materijali	PPE; Mjed presvučeno bijelom broncom; Tlačno lijevani cink

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Zaporni čep: 1
-------------------	----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Induktivni sensor

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Priključak

