


Induktivni sensor

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Otkazani artikal

Alternativni artikli: IE5416

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	1,5
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M8 x 1 / L = 30

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 9
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	3000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	1,5
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	1,5 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...1,2

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	< 15



Induktivni sensor

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
---------------------	-----------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 68
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[godina]	835
------	----------	-----

Odobrenje UL-a	Ta	0...40 °C
----------------	----	-----------

	Napajanje napona	Class 2
--	------------------	---------

	Broj datoteke UL	E174191
--	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	20,5
--------	-----	------

Kućište	Tip navoja
---------	------------

Način ugradnje	izravno ugradivo
----------------	------------------

Dimenzije	[mm]	M8 x 1 / L = 30
-----------	------	-----------------

Oznaka navoja	M8 x 1
---------------	--------

Materijali	kućište: nehrđajući čelik; prednja strana senzora: PA
------------	---

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	4 x 90° LED, Žuto
--------	--------------------	-------------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Upute	Otkazani artikal
-------	------------------

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



IE5412



Induktivni sensor

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Priključak

