


Induktivni sensor

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Primjena

Montaža	za ventile; (76...101,6 (NW 80...100))
---------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	150
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1500



Induktivni sensor

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da
Domet nadzora	
Razmak prekapćanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	PBT; Meta: nehrđajući čelik (1,4301/304)
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapćanja
	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
	Meta
Opaske	
Opaske	Napomena:
	Senzori su prilagođeni s umetnutom sklopnom zastavicom.
	Ako se koristi starija vrsta zastavice, postoji opasnost od mehaničkog oštećenja senzora ako se propisno ne prilagode.
Količina pakiranja	1 kom.

Induktivni sensor

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN (DIN EN 175301-803)

