


Induktivni senzor sučelja AS

IGA2012-ASI /US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IGC235

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	AS-i
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	12
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 80

Primjena

Posebno svojstvo	Optička pomoć namještanja
------------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	12
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$12 \pm 10 \%$
Radni razmak [mm]	0...9,7

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,72 / Aluminij: 0,42 / Bakar: 0,4
Histereza [% od S_r]	5
Drift sklopne točke [% od S_r]	-10...10



Induktivni senzor sučelja AS

IGA2012-ASI /US-100

Priključak

