


## Induktivni sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IIS709

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Električna izvedba      | PNP/NPN           |
| Izlazna funkcija        | normalno otvoreno |
| Razmak prekapćanja [mm] | 22                |
| Kućiste                 | Tip navoja        |
| Dimenzije [mm]          | M30 x 1,5         |

## Primjena

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja |
|------------------|--------------------------------------------------------|

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                 | II         |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne         |

## Izlazi

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                           | PNP/NPN           |
| Izlazna funkcija                             | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V] | 5                 |
| Minimalno strujno opterećenje [mA]           | 5                 |
| Maks. struja propuštanja [mA]                | 1                 |



## Induktivni sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| Trajna snaga struje izlaza<br>prekapčanja DC | [mA] | 100 |
| Frekvencija prekapčanja DC                   | [Hz] | 100 |
| Zaštita od kratkog spoja                     |      | ne  |
| Zaštita od preopterećenja                    |      | ne  |

## Domet nadzora

|                             |      |          |
|-----------------------------|------|----------|
| Razmak prekapčanja          | [mm] | 22       |
| Radni razmak                | [mm] | 0...17,6 |
| Povećano osjetilno područje |      | da       |

## Točnost / odstupanja

|                   |                                                                          |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |        |
| Histereza         | [% od Sr]                                                                | 1...15 |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...70 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Testovi / odobrenja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Razred B |

## Mehanički podaci

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| Težina         | [g]  | 235,5                                |
| Kućište        |      | Tip navoja                           |
| Način ugradnje |      | neizravno ugradivo                   |
| Dimenzije      | [mm] | M30 x 1,5                            |
| Oznaka navoja  |      | M30 x 1,5                            |
| Materijali     |      | Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT |

## Prikazi / radni elementi

|                           |                       |                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Prikaz                    | Status prekapčanja    | 1 x LED, Crveno |
|                           | pomoć pri namještanju | 1 x LED, Zeleno |
| Optička pomoć namještanja |                       | da              |

## Dodatna oprema

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Isporuka obuhvata | zaporne matice: 2 |
|-------------------|-------------------|

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# II5803



## Induktivni sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

### Električni priključak

Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Priključak



BK =

Boje žica :  
crno