


## Induktivni sensor

IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: II5760

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Električna izvedba      | PNP        |
| Izlazna funkcija        | dopunsko   |
| Razmak prekapčanja [mm] | 15         |
| Kućiste                 | Tip navoja |
| Dimenzije [mm]          | M30 x 1,5  |

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 18...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | 7; (24 V)  |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne         |

## Izlazi

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Električna izvedba                             | PNP      |
| Izlazna funkcija                               | dopunsko |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 1        |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200      |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 50       |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da       |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno |
| Zaštita od preopterećenja                      | da       |



## Induktivni sensor

IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA

| Domet nadzora                  |                    |                                                                            |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Razmak prekapčanja             | [mm]               | 15                                                                         |
| Stvarno osjetilno područje Sr  | [mm]               | 15 ± 10 %                                                                  |
| Radni razmak                   | [mm]               | 0...12,1                                                                   |
| Točnost / odstupanja           |                    |                                                                            |
| Čimbenik ispravka              |                    | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,54 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,46 |
| Histereza                      | [% od Sr]          | 1...15                                                                     |
| Drift sklopne točke            | [% od Sr]          | -10...10                                                                   |
| Radni uvjeti                   |                    |                                                                            |
| Temperatura okoline            | [°C]               | -25...80                                                                   |
| Zaštita                        |                    | IP 65                                                                      |
| Mehanički podaci               |                    |                                                                            |
| Kućište                        |                    | Tip navoja                                                                 |
| Način ugradnje                 |                    | neizravno ugradivo                                                         |
| Dimenzije                      | [mm]               | M30 x 1,5                                                                  |
| Oznaka navoja                  |                    | M30 x 1,5                                                                  |
| Materijali                     |                    | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT                                       |
| Prikazi / radni elementi       |                    |                                                                            |
| Prikaz                         | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto                                                              |
| Dodatna oprema                 |                    |                                                                            |
| Isporuka obuhvata              |                    | zaporne matice: 2                                                          |
| Opaske                         |                    |                                                                            |
| Količina pakiranja             |                    | 1 kom.                                                                     |
| Električni priključak - utikač |                    |                                                                            |

Poveznik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A





## Induktivni sensor

IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA

### Priključak

