


Induktivni sensor

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IM5125 ili IM5126

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Razmak prekapčanja [mm]	35
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 62

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; uređaj protiv prskanja
------------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	20; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Induktivni sensor

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Izlazna funkcija	dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	35
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	35 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...28,3

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 62
Materijali	kućište: PPE; prednja strana senzora: PEI uređaj protiv prskanja; završna kapica: Tlačno lijevani cink; stezaljka: Tlačno lijevani cink

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Montažni nosač: 1
	Imbus: 1

Opaske

Opaske	moguće 5 položaja aktivne sklopne zone
Količina pakiranja	1 kom.

Induktivni sensor

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključak

