


Induktivni sensor

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IM5137

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	15
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 66

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
------------------	--------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Zaštitna klasa	II



Induktivni sensor

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Zaštita od obrnutog polariteta	da	
Izlazi		
Električna izvedba	PNP/NPN	
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,6	
Minimalno strujno opterećenje [mA]	2	
Maks. struja propuštanja [mA]	0,8	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	150	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]	15	
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	15 ± 10 %	
Radni razmak [mm]	0...12,1	
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza [% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...70	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Način ugradnje	izravno ugradivo	
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 66	
Materijali	kućište: PBT; prednja strana senzora: PEI; stezaljka: PPS	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Montažni nosač: 1	
	Imbus: 1	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

Induktivni sensor

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,8 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

