




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV



| Značajke proizvoda                             |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Električna izvedba                             | PNP                                 |
| Izlazna funkcija                               | 2 x normalno otvoreno               |
| Razmak prekapčanja [mm]                        | 4                                   |
| Kućište                                        | Kvadratno                           |
| Dimenzije [mm]                                 | 40 x 26 x 26                        |
| Primjena                                       |                                     |
| Posebno svojstvo                               | Otpornost na elektromagnetsko polje |
| Otpornost na elektromagnetsko polje            | da                                  |
| Električni podaci                              |                                     |
| Radni napon [V]                                | 10...36 DC                          |
| Potrošnja struje [mA]                          | < 15                                |
| Zaštitna klasa                                 | II                                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta                 | da                                  |
| Izlazi                                         |                                     |
| Električna izvedba                             | PNP                                 |
| Izlazna funkcija                               | 2 x normalno otvoreno               |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5                                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250                                 |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 1400                                |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                                  |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno                            |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                                  |
| Domet nadzora                                  |                                     |
| Razmak prekapčanja [mm]                        | 4                                   |
| Stvarno osjetilno područje Sr [mm]             | 4 ± 10 %                            |
| Radni razmak [mm]                              | 0...3,25                            |



## Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

| Točnost / odstupanja                                                                           |           |                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Čimbenik ispravka                                                                              |           | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |               |
| Histereza                                                                                      | [% od Sr] | 1...15                                                                   |               |
| Drift sklopne točke                                                                            | [% od Sr] | -10...10                                                                 |               |
| Radni uvjeti                                                                                   |           |                                                                          |               |
| Temperatura okoline                                                                            |           | [°C]                                                                     | -25...80      |
| Zaštita                                                                                        |           |                                                                          | IP 67         |
| Testovi / odobrenja                                                                            |           |                                                                          |               |
| EMC                                                                                            |           | EN 60947-5-2                                                             |               |
| MTTF                                                                                           |           | [godina]                                                                 | 1070          |
| Mehanički podaci                                                                               |           |                                                                          |               |
| Težina                                                                                         |           | [g]                                                                      | 145           |
| Kućište                                                                                        |           | Kvadratno                                                                |               |
| Način ugradnje                                                                                 |           | neizravno ugradivo                                                       |               |
| Dimenzije                                                                                      |           | [mm]                                                                     | 40 x 26 x 26  |
| Materijali                                                                                     |           | Računalo                                                                 |               |
| Prikazi / radni elementi                                                                       |           |                                                                          |               |
| Prikaz                                                                                         |           | Status prekapčanja                                                       | 2 x LED, Žuto |
| Opaske                                                                                         |           |                                                                          |               |
| Količina pakiranja                                                                             |           | 1 kom.                                                                   |               |
| Električni priključak - utikač                                                                 |           |                                                                          |               |
| Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²                                                                  |           |                                                                          |               |
| Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A                                                                |           |                                                                          |               |
| <div></div> |           |                                                                          |               |


# IN5424



## Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| BK = | crno        |
| WH = | Bijelo      |