


Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US/3D

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN507A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 47

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1300
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$

IN509A



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US/3D

Radni razmak	[mm]	0...3,2
--------------	------	---------

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C	
Napomena o oznaci ATEX	samo u kombinaciji s ugradbenom pločom	
EMC	EN 60947-5-2	

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,1
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 47
Materijali		kućište: PBT; poklopac: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Montažna ploča: 1 vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35	
-------------------	--	--

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A




IN509A



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US/3D

Priključak



BK =	Boje žica :	crno
BN =		Smeđe
BU =		Plavo
WH =		Bijelo