


IN512A



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/3D



1 Zaštitno kućište protiv udara debljina zida 2 mm



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/3D

Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1300
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Ciljni disk radne udaljenosti	[mm]	1

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX		II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 X
Napomena o oznaci ATEX		samo zajedno sa zaštitnim kućištem protiv udara
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	1064

Mehanički podaci

Težina	[g]	347,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26
Materijali		kućište: PBT; poklopac: Računalo; Zaštitno kućište protiv udara: Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Zaštitno kućište protiv udara
		vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35
		Montažna ploča: 1

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

IN512A



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/3D

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključak

