




Induktivni sensor

IN-2004-ARKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN5281
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 montažna rupa
- 2 uvodnica s navojem M3 dubina 5,8 mm

Značajke proizvoda	
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 12 x 26
Električni podaci	
Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Izlazi	
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	1 (36 V)
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	2000; (samo za postavljanje na čvrstu metalnu ploču ili rashladnu ploču: 150 x 50 x 2 mm Isprekidani rad s maks. vremenom uključanja strujnog opterećenja od 4 s. Nakon toga se održava min. vrijeme isključenja strujnog opterećenja od 2 s.)
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	70
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25

IN5271



Induktivni sensor

IN-2004-ARKG

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,9 / Mjed: 0,8 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4	
Histereza [% od Sr]		3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]		-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	40 x 12 x 26
Materijali	PBT

Montažna rupa

Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 0,5
---------------------------------	-------

Uvodnica s navojem

Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom)
---------------------------------	--

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo