





Induktivni sensor

IN-3004-BPKG/0,2M/US-100-DPS

Točnost / odstupanja

|                               |                                                                          |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Čimbenik ispravka             | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,9 / Mjed: 0,8 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4 |          |
| Histereza [% od Sr]           |                                                                          | 1...15   |
| Drift sklopne točke [% od Sr] |                                                                          | -10...10 |

Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 65    |

Testovi / odobrenja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Razred B |

Mehanički podaci

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kućište        | Kvadratno          |
| Način ugradnje | neizravno ugradivo |
| Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26       |
| Materijali     | PBT                |

Rupa za pričvršćivanje

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5 |
|---------------------------------|-------|

Uvodnica s navojem

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto |
|--------|--------------------|---------------|


Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Priključak



Poveznik: 1 x M12