




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 47

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	2 x 0,7
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mW]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$
Radni razmak [mm]	0...3,25

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,4
-------------------	--



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1229

Mehanički podaci		
Težina	[g]	58,5
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 47
Materijali		kućište: PBT; poklopac: Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Crveno

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, presvučeno bijelom broncom



Priključak

