



Induktivni sensor

IQ23008BAPKG/0.3M/PUR/US



- 1 LED Žuto
- 2 LED Zeleno



Značajke proizvoda	
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	8
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	20 x 8 x 32
Primjena	
Posebno svojstvo	Povećano osjetilno područje
Električni podaci	
Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Izlazi	
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno



Induktivni sensor

IQ23008BAPKG/0.3M/PUR/US

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	8
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	8 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...6,48
Povećano osjetilno područje		da

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
Otpornost na vibraciju	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27 Ea	100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciklusa
MTTF	[godina]	1688
Odobrenje UL-a	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Limited Voltage/Current
	Broj odobrenja UL	A016
	Broj datoteke UL	E174191

Mehanički podaci

Težina	[g]	42,6
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	20 x 8 x 32
Materijali		Tlačno lijevani cink specijalni premaz; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: TPU; zalijevanje: PUR



Induktivni sensor

IQ23008BAPKG/0.3M/PUR/US

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Prikaz rada	1 x LED, Zeleno
	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A

