


## Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5004/ 6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Prednja strana senzora

### Značajke proizvoda

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Električna izvedba | PNP               |
| Izlazna funkcija   | normalno otvoreno |

### Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | < 2        |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Maks. odgoda uključenja [ms]   | 5          |

### Izlazi

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | PNP               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,3               |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200               |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 1000              |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno          |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |

### Domet nadzora

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Osjetljivost reagiranja [mT] | 2...35 |
| Brzina kretanja [m/s]        | < 10   |

### Točnost / odstupanja

|                |   |
|----------------|---|
| Histereza [mm] | 1 |
|----------------|---|

# IQ5004



## Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5004/ 6m

|              |      |     |
|--------------|------|-----|
| Ponovljivost | [mm] | 0,1 |
|--------------|------|-----|

### Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...70 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaštita | IP 67 |
|---------|-------|

### Testovi / odobrenja

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
|-------------------------------|--------------------------------|

### Mehanički podaci

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cilindričan | pneumatski cilindri |
|-------------|---------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Materijali | plastika |
|------------|----------|

### Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Crveno |
|--------|--------------------|-----------------|


### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |