


KDE2060-FBOA/NI





Kapacitativni senzor

KDE2060-FBOA/NI

Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne
Domet nadzora	
Razmak prekapćanja [mm]	60
Prilagodljivo osjetilno područje	da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm]	60
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	60 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...48,6
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-15...15
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65
Povećana otpornost	da
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	270
Mehanički podaci	
Težina [g]	299,5
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	105 x 80 x 40
Materijali	PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapćanja 1 x LED, Žuto
Električni priključak	
Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema	
Isporučka obuhvata	opružni podloznici: 4 vijci cilindra: 4
Opaske	
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.


Kapacitativni senzor

KDE2060-FBOA/NI

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabela priubnica: M20 X 1,5

Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće