




Kapacitativni senzor

KG-2008-ABOA/NI

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Tipke
- 2 LED 3 x



Značajke proizvoda	
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	2,5...8
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 74
Primjena	
Posebno svojstvo	Optička pomoć namještanja
Električni podaci	
Radni napon [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita obrnutog polariteta	ne
Izlazi	
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	8
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	10
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapacitativni senzor

KG-2008-ABOA/NI

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	20
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	20
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	2,5...8
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	8

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka		Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-15...15

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Povećana otpornost		da

Testovi / odobrenja

EMC	IEC 60947-5-2	
-----	---------------	--

Mehanički podaci

Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	pomoć pri namještanju	1 x LED, Crveno
Optička pomoć namještanja		da

Električni priključak

Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
------------------	--

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.




Kapacitativni senzor

KG-2008-ABOA/NI

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak



Uputa minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A brzodjelujuće