


KGE3008-BPKG/NI



CE UK
CA

KG5041



Kapacitativni senzor

KGE3008-BPKG/NI

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	8 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...6,5

Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-15...15

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	637

Mehanički podaci	
Težina [g]	81,5
Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 110
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	PBT; Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Utične stezaljke: ...2,5 mm ² ; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabela prirubnica: M16 X 1,5	
Priključak	

