


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Značajke proizvoda

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Izlazna funkcija        | normalno otvoreno |
| Razmak prekapćanja [mm] | 10                |
| Kućište                 | Tip navoja        |
| Dimenzije [mm]          | M22 x 1           |

## Električni podaci

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Frekvencija AC [Hz] | 47...63        |
| Radni napon [V]     | 20...250 AC/DC |
| Zaštitna klasa      | II             |

## Izlazi

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno                               |
| Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]   | 6                                               |
| Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC [V]   | 6                                               |
| Minimalno strujno opterećenje [mA]             | 4                                               |
| Maks. struja propuštanja [mA]                  | 2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
| Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC [mA] | 250; (350 (...50 °C))                           |
| Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA] | 100                                             |
| Frekvencija prekapćanja AC [Hz]                | 25                                              |
| Frekvencija prekapćanja DC [Hz]                | 50                                              |



## Kapacitativni senzor

SKH-2010-ABOA

| Domet nadzora                 |                                                                           |                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Razmak prekapćanja            | [mm]                                                                      | 10                                               |
| Stvarno osjetilno područje Sr | [mm]                                                                      | 10 ± 10 %                                        |
| Radni razmak                  | [mm]                                                                      | 0...8,1                                          |
| Točnost / odstupanja          |                                                                           |                                                  |
| Čimbenik ispravka             |                                                                           | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
| Histereza                     | [% od Sr]                                                                 | 1...15                                           |
| Drift sklopne točke           | [% od Sr]                                                                 | -15...15                                         |
| Radni uvjeti                  |                                                                           |                                                  |
| Temperatura okoline           | [°C]                                                                      | -15...70                                         |
| Zaštita                       |                                                                           | IP 67                                            |
| Testovi / odobrenja           |                                                                           |                                                  |
| EMC                           | EN 60947-5-2                                                              |                                                  |
| Mehanički podaci              |                                                                           |                                                  |
| Kućište                       |                                                                           | Tip navoja                                       |
| Način ugradnje                |                                                                           | neizravno ugradivo                               |
| Dimenzije                     | [mm]                                                                      | M22 x 1                                          |
| Oznaka navoja                 |                                                                           | M22 x 1                                          |
| Materijali                    |                                                                           | Mjed niklovano; PBT                              |
| Prikazi / radni elementi      |                                                                           |                                                  |
| Prikaz                        | Status prekapćanja                                                        | 1 x LED, Žuto                                    |
| Električni priključak         |                                                                           |                                                  |
| Potrebna zaštita              | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće        |                                                  |
| Opaske                        |                                                                           |                                                  |
| Opaske                        | Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja. |                                                  |
| Količina pakiranja            | 1 kom.                                                                    |                                                  |



## Kapacitativni senzor

SKH-2010-ABOA

### Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće

Boje žica :

BN =

Smeđe

BU =

Plavo