


Kapacitativni senzor

KIA2010-ASI /US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 prstenasti uzemljivač



Značajke proizvoda

Električna izvedba	AS-i
Razmak prekapčanja [mm]	4...10
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5

Primjena

Posebno svojstvo	Optička pomoć namještanja
------------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	20...32 DC
Potrošnja struje [mA]	50
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4...10
Prilagodljivo osjetilno područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
--------------------------	----------



Kapacitativni senzor

KIA2010-ASI /US-100

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	1
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F
Certifikat AS-i		00501

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	Mjed niklovano; PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	pomoć pri namještanju	1 x LED, Crveno
Optička pomoć namještanja		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
	Odvijač: 1

Opaske

Opaske	osigurani raspon: oko 10...80 % Sn
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



KI5066

Kapacitativni senzor

KIA2010-ASI /US-100



Priključak

