


Kapacitativni senzor

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KI6000

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	3...15
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	13; (24 V)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	3...15
-------------------------	--------



Kapacitativni senzor

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Prilagodljivo osjetilno područje	da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm]	15

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 65
Povećana otpornost	da; (Povišena otpornost na buku (kod vođenih radijskih frekvencija))

Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2

Mehanički podaci	
Težina [g]	102,6
Kućiste	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja 1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2 Odvijač: 1

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN (DIN EN 175301-803)





Kapacitivni senzor

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Priključak

