


Kapacitativni senzor

KNM30NPKABOW/LS100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KI0054

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	Programibilni sklopni razmak
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Primjena

Montaža	otkrivanje kroz stijenke nemetalnih spremnika
Mediji	suhi rasuti materijal; tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...110

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]	47...63
Radni napon [V]	30...250 AC
Zaštitna klasa	II
Zaštita obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	10
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	2,5 (250 V AC); (obično 1,7 mA (110 V))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	200; (250 (...40 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)



Kapacitativni senzor

KNM30NPKABOW/LS100

Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	5
Osigurano protiv kratkog spoja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	Programibilni sklopni razmak
Prilagodljivo osjetilno područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	IEC 60947-5-2
-----	---------------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	PBT; PP

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Programiranje	1 x LED, Zeleno
	Greška	1 x LED, Crveno

Električni priključak

Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
------------------	--

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C






Kapacitativni senzor

KNM30NPKABOW/LS100

Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A brzodjelujuće