




Kapacitativni senzor

KNQ01NUKFPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KQ6002

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Prednja strana senzora
2 element teach-in



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	Moguće poravnanje na prazno i na puno stanje
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	72 x 36 x 10

Primjena

Posebno svojstvo	Izlaz provjere funkcije
Montaža	otkrivanje kroz stijenku nemetalnog spremnika ili na zaobilaznim cijevima
Mediji	suhi rasuti materijal; tekućine
Preporučeni mediji	mediji s dielektričnom konstantom < 20 ; Ulja

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	30; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Izlaz provjere funkcije	da
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V]	3,5

KN5105



Kapacitativni senzor

KNQ01NUKFPKG

Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	150
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	Moguće poravnanje na prazno i na puno stanje
--------------------	------	--

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanički podaci

Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	72 x 36 x 10
Materijali		Računalo; PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Odvijač: 1
-------------------	------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------





Kapacitativni senzor

KNQ01NUKFPKG

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Priključak



WH: Izlaz provjere funkcije programska žica
Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo
WH = Bijelo