


KQ5005



Kapacitativni senzor

KQ-3073NAPKG



- 1 LED
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	7,3; (pričvršćeno: 7,3)
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	57 x 36 x 10

Primjena

Primjena	otkrivanje razine demineralizirane vode
----------	---

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 17
Zaštitna klasa	III
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Dometa nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	7,3; (pričvršćeno: 7,3)
-------------------------	-------------------------

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15

KQ5005



Kapacitativni senzor

KQ-3073NAPKG

Drift sklopne točke	[% od Sr]	-20...20
---------------------	-----------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K
---------	----------------------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[godina]	771
------	----------	-----

Odobrenje UL-a	Ta	-25...80 °C
----------------	----	-------------

	Enclosure type	Type 1
--	----------------	--------

	Napajanje napona	Class 2
--	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	67,7
--------	-----	------

Kućište	Kvadratno
---------	-----------

Način ugradnje	neizravno ugradivo
----------------	--------------------

Dimenzije	[mm]	57 x 36 x 10
-----------	------	--------------

Materijali	PBT; TPE-U; Plemeniti čelik
------------	-----------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Montažni adapter: 1
-------------------	---------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključak



BN	Boje žica :
BK	Smeđe
BU	crno
	Plavo