




Kapacitativni senzor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KQ5101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 LED
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	8; (zadano: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	20 x 7 x 48

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC; ("supply class 2" prema UL)
Potrošnja struje [mA]	< 17
Zaštitna klasa	III
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	8; (zadano: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Prilagodljivo osjetilno područje	da



Kapacitativni senzor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Tvorničke postavke osjetilnog područja

4

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-20...20

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	67,4
Kućiste	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	20 x 7 x 48
Materijali	PBT; TPE-U; Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	ugradbeni adapter: 1, montirano
-------------------	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,045 m, PUR

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



KQ5010



Kapacitativni senzor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Priključak

