


Kapacitivni senzor na dodir

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 100 / L = 11

Primjena

Princip rada	dinamički
--------------	-----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III

KT5001



Kapacitivni senzor na dodir

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Zaštita od obrnutog polariteta	da	
Maks. odgoda uključenja [ms]	500	
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	normalno otvoreno	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Zaštita od preopterećenja	da	
Duljina izlaznog signala [ms]	300	
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja [ms]	35	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-40...85	
Zaštita	IP 67; IP 69K; (čeono)	
Testovi / odobrenja		
MTTF [godina]	391	
Mehanički podaci		
Težina [g]	160	
Dimenzije [mm]	Ø 100 / L = 11	
Materijali	aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV prozirno; kućište: PC/ABS crno; Obojani obrub: PC/ABS Zeleno	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Crveno
	Pogon	8 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	obrub u različitim bojama	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

KT5001




Kapacitivni senzor na dodir

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo