


Kapacitivni senzor na dodir

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 100 / L = 11

Primjena

Princip rada	statički
--------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III

KT5005



Kapacitivni senzor na dodir

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Zaštita od obrnutog polariteta	da	
Maks. odgoda uključenja	[ms]	500
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	normalno otvoreno	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da	
Zaštita od preopterećenja	da	
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[ms]	35
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita	IP 67; IP 69K; (čeono)	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	394
Mehanički podaci		
Težina	[g]	158,5
Dimenzije	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materijali	aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV prozirno; kućište: PC/ABS crno; Obojani obrub: PC/ABS Zeleno	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Crveno
	Pogon	8 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	obrub u različitim bojama	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

KT5005



Kapacitivni senzor na dodir

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR

Priključak



1	Smeđe
3	Plavo
4	crno