


## Kapacitivni senzor na dodir

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



## Značajke proizvoda

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Električna izvedba | PNP               |
| Izlazna funkcija   | normalno otvoreno |
| Dimenzije [mm]     | Ø 100 / L = 11    |

## Primjena

|              |          |
|--------------|----------|
| Princip rada | statički |
|--------------|----------|

## Električni podaci

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Radni napon [V]       | 12...30 DC |
| Potrošnja struje [mA] | 30         |
| Zaštitna klasa        | III        |



## Kapacitivni senzor na dodir

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Zaštita od obrnutog polariteta | da  |
| Maks. odgoda uključanja [ms]   | 500 |

| Izlazi                                         |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | PNP               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200               |
| Osigurano protiv kratkog spoja                 | da                |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |

| Vremena reakcije        |    |
|-------------------------|----|
| Vrijeme reagiranja [ms] | 35 |

| Radni uvjeti             |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Temperatura okoline [°C] | -40...85               |
| Zaštita                  | IP 67; IP 69K; (čeono) |

| Testovi / odobrenja |     |
|---------------------|-----|
| MTTF [godina]       | 394 |

| Mehanički podaci |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Težina [g]       | 129,5                                                                                                    |
| Dimenzije [mm]   | Ø 100 / L = 11                                                                                           |
| Materijali       | aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV prozirno;<br>kućište: PC/ABS crno; Obojani obrub: PC/ABS Zeleno |

| Prikazi / radni elementi |                    |                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Prikaz                   | Status prekapčanja | 8 x LED, Crveno |
|                          | Pogon              | 8 x LED, Zeleno |

| Dodatna oprema              |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Dodatna oprema (opcionalno) | obrub u različitim bojama |

| Opaske             |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |

| Električni priključak - utikač |  |
|--------------------------------|--|
| Kabel: 0,3 m, PUR              |  |
| Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |  |



# KT5006



## Kapacitivni senzor na dodir

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

### Priključak

