

Kapacitivni senzor na dodir

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Primjena

Princip rada	dinamički
--------------	-----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Duljina izlaznog signala [ms]	300

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----



Kapacitivni senzor na dodir

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67; IP 69K; (čeono)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	136,5
Dimenzije	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materijali		aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV prozirno; kućište: PC/ABS crno
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Crveno
	Funkcija	8 x LED, Zeleno može se aktivirati putem ZATIKA 2
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionarno)		obrub u različitim bojama
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključak

