


Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KT5110

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 29 / L = 31

Primjena

Princip rada	statički
--------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	41,8
Dimenzije	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materijali		PA 6,6-GF30 crno; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1	
	Brtva: 1	
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Priključak		



BK = Boje žica :
 BN = crno
 BU = Smeđe
 Plavo