

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-KGRBPKG/2M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 29 / L = 31

Primjena

Princip rada	statički
--------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)

Testovi / odobrenja

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

KT5110



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-KGRBPKG/2M

MTTF	[godina]	516
------	----------	-----

Mehanički podaci

Težina	[g]	97,5
Dimenzije	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materijali	PA 6,6-GF30 crno; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	Funkcija	1 x LED, Zeleno može se pokrenuti

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1
	Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo